



Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: G0618



Données de commande

N° commande	540800 G0618
GTIN	4045197156167
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme Ogive bout pointu** (SPG).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Forme	G0618
Longueur totale	58 mm
Forme	Ogive
Ø tête	6 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	18 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS

Type de produit

Fraises rotatives