

**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400, Teinte des verres: GREY****Données de commande**

N° commande	096205 GREY
GTIN	4054596052765
Classe d'article	04M

**Description****Exécution:**

Avec leurs **19 g**, ces **lunettes de protection extrêmement flexibles** et sportives comptent parmi les poids plume de leur catégorie. Grâce à leur **technologie spéciale de répartition des pressions**, les branches s'ajustent parfaitement à la morphologie du visage pour minimiser les zones de pression contre l'oreille. De conception innovante, elles sont agréables à porter et offrent un taux d'acceptation accru, renforcé par l'utilisation de **coussinets réglables au niveau du pont** ainsi que d'un moelleux **capitonnage à l'extrémité des branches**. De conception étroite, ces lunettes sont en plus parfaitement combinables avec d'autres EPI. Avec **oculaire gris** pour une **meilleure protection contre les sources d'éblouissement naturelles** (soleil, reflets de lumière). **Transmission** : 22 %.

**Exécution - Descriptif:**

- **Excellente adaptation à chaque forme de tête.**
- **Port sûr même en cas de mouvements intenses.**

**Norme:**

EN 166 EN 172

**Description technique**

Matériau verres	Polycarbonate
Poids	19 g
Coefficient de transmission	22 %
Identification des verres	5-3,1 3M 1 FT

## Fiche technique

Protection anti-UV	Standard
Série	SecureFit™
Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection

### Accessoires

Étuis à lunettes Type	096930
Boîtes de rangement	096910
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691