



Jeu de fraises limes rotatives 5 pièces, Z4 – fine, denture croisée, Carbure TiAlN



Données de commande

N° commande	541470
GTIN	4027497473762
Classe d'article	56L

Description

Exécution:

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

Coffret comprenant:

1 fraise lime rotative de chaque 540560

Forme A1020 / C1020 / D1009 / F1020 / M1020.

Livraison:

1 de chaque 540560 réf. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Ø queue: 6 mm

Description technique

Degré de finesse de la denture	fin
Type de denture	à denture alternée
Abréviation denture	Z4
Type d'outils	Carbure TiAlN
Revêtement	TiAlN
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	5