

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 32/16mm**


## Données de commande

N° commande	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Classe d'article	21T

## Description technique

Vis pour sous-plaquette	259025 3
Vis pour bride	259021 4
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 39
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Longueur totale L	250 mm
Déport $L_3$	22 mm
Bride de serrage	259038 4
Code ISO porte-outils	A32S MVUNR/L 16
Ø queue $D_s$	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Bride de serrage Type 4	259038 4
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500