


**disques abrasifs (A), Ø 25,4 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	553925 60
GTIN	4045197331014
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.

**Corindon normal (A)** pour utilisation universelle.

Positionnement central de la feuille abrasive pour une concentricité sans vibrations.

**Utilisation:**

**Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés** dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

**Description technique**

Grain	60
Ø disque	25,4 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Ø 25,4 mm
Vitesse de rotation max.	30000 min <sup>-1</sup>

Type de produit

disques abrasifs

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

**Accessoires**Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm  
Moyennement dur Ø ext. 25M mm

553920 25M