

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/22mm


Données de commande

N° commande	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Classe d'article	21T

Description technique

Plaque adaptée	TN.. 2204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Déport L_3	22 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Taille plaque	22 mm
Levier	259015 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	250 mm
Code ISO porte-outils	A32S PTFNR/L 22
Sous-plaque	259031 10
Vis de levier	259018 2
Jeu de ressorts	259044 2
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 10	259031 10
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500