

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/22mm**

Données de commande

N° commande	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Classe d'article	21T

Description technique

Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	A40T PTFNR/L 22
Angle d'attaque κ	90 degré
Levier	259015 2
Déport L_3	27 mm
Longueur totale L	300 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Taille plaquette	22 mm
Sous-plaquette	259031 10
Plaquette adaptée	TN.. 2204..
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Ø queue D_5	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 2	259015 2
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 10	259031 10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500