

Garant
Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 80 court, Ø mandrin d1: 40mm

Données de commande

N° commande	308551 40
GTIN	4045197870728
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Longueur de col cote A	60 mm
Ø mandrin d ₁	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Ø ext. D	89 mm
Ø serrage D ₁	40 mm

Support	PSC 80 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
-----------------------------------	-----------