



Disque à lamelles (spécial inox), plateau en fibre de verre conique, Ø 125 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	565570 60
GTIN	9003171602425
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques à lamelles présentant des performances de coupe élevées et agressives pour une durée de vie inégalée. **Zirconium spécial inox** avec revêtement refroidissant en **coton**. Plateau en fibre de verre. **Pour tous matériaux. Garnissage très dense.**

Disque à lamelles avec **zirconium (ZA)** et revêtement refroidissant sur **tissu en coton**. Plateau en fibre de verre. **Pour tous matériaux. Garnissage très dense.**

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Forme: bombé

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Grain	60
Forme	bombé
Ø disque	125 mm

Abréviation de l'abrasif	ZA
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles