

**Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: L1230****Données de commande**

N° commande	547200 L1230
GTIN	4007220930496
Classe d'article	55F

**Description****Exécution:**

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration).  
Queue Ø 6 mm.

**Utilisation:**

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

**Description technique**

Ø tête	12 mm
Forme	L1230
Degré de finesse de la denture	grossier
Longueur totale	70 mm
Forme	Cône arrondi
Abréviation denture	INOX
Ø queue	6 mm
Longueur tête	30 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		