



Fraise rotative Denture – FVK, Carbure, Type: AZB0625



Données de commande

N° commande	547310 AZB0625
GTIN	4007220869048
Classe d'article	55F

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des dents permet de **réduire les efforts de coupe** et d'**éviter l'effilochage de fibres**. Forme cylindrique (ZYA).

Géométrie de coupe idéale pour les PRFC/PRFV durs avec teneur en fibres > 40%.

Avec pointe de foret à centrer. Avec pointe de foret à centrer.

Utilisation:

Dressage, détournage et ébavurage de plastiques (essentiellement ceux renforcés de fibres).

Ø queue: 6 mm

Empreinte sur les surfaces frontales: Pointe de foret à centrer

Ø tête: 6 mm

Longueur de tête L₁: 25 mm

Longueur totale: 65 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Forme	AZB0625
Longueur totale	65 mm

Empreinte sur les surfaces frontales	Pointe de foret à centrer
Type de denture	FVK
Ø tête	6 mm
Longueur de tête L ₁	25 mm
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives