

Garant**Meule sur tige grossier, AN, Type: ZY1325****Données de commande**

N° commande	551600 ZY1325
GTIN	4045197239686
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Les **meules sur tige GARANT** (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des **arêtes et des surfaces** et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie. Meule sur tige en **corindon normal (AN)**, grain grossier et liant à base de résine. Longueur de tige 40 mm.

Utilisation:

Pour l'usinage **d'aciers fortement alliés, de l'INOX** et de **l'acier moulé**.

Vitesse de coupe recommandée: 40 – 50 m/s.

Description technique

Longueur corps	40 mm
Ø tête	13 mm

Degré de finesse	grossier
Ø queue	6 mm
Longueur tête	25 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	AN
Type de produit	Meule sur tige