

**Garant****Meule sur tige grossier, AW-AN, Type: ZY1632****Données de commande**

N° commande	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Les **meules sur tige GARANT** (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des **arêtes et des surfaces** et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie. Meule sur tige en **corindon mixte**, de qualité exceptionnelle, grain 30 (grossier) et liant céramique. Ø tige 6 mm, longueur de tige 40 mm.

**Utilisation:**

Pour l'ébauche de la **fonte** et de l'**INOX**. Vitesse de coupe recommandée: 40 – 50 m/s.

**Description technique**

Ø tête	16 mm
Longueur corps	40 mm
Degré de finesse	grossier

Ø queue	6 mm
Longueur tête	32 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	AW-AN
Type de produit	Meule sur tige