



## Plateaux-supports pour disques en fibre dur/nervuré, Ø ext.: 125mm



### Données de commande

N° commande	566690 125
GTIN	4046719523849
Classe d'article	53M

### Description

#### Exécution:

Plateau-support pour disques fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.

Plateau-support **dur et indéformable** pour disques en fibre. Surface d'appui **finement nervurée pour un renforcement optimal du grain** pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une **thermorésistance très élevée**. Idéal pour les **travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers** dans les grains 36 à 60.

Avec écrou de serrage 5/8 pouce.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Ø ext.	125 mm
Degré de dureté	Dur
Type de produit	Plateaux-supports