

**Garant****Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 12 mm,  
Filetage M × L: M6X110****Données de commande**

N° commande	301361 M6X110
GTIN	4045197871688
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

**Utilisation:**

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

**Description technique**

Ø alésage D <sub>1</sub>	6,5 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	110 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	60 mm
Filetage M	M6
Ø ext. D	9,8 mm
Queue Ø d	12 mm
Support	Ø d = 12 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	Amortissement
Type de produit	Horex rallonge micrometre

