

**Bande de feuille 150×2500 mm, Acier inoxydable, Epaisseur: 0,15mm****Données de commande**

N° commande	478720 0,15
GTIN	4045197207920
Classe d'article	42H

Description**Exécution:**

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.

Inoxydable – Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, à ressort, laminé à froid, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

Description technique

Epaisseur	0,15 mm
Matériau	Acier inoxydable
Erreur admissible	±5 µm
Longueur feuille	2500 mm
Largeur feuille	150 mm
Attribut des noms de produit	Acier inoxydable
Type de produit	Bandes de feuilles

