

**uvex****Lunettes de protection confort pour soudeurs uvex i-vo, Classe de protection: 5**

## Données de commande

N° commande	096546 5
GTIN	4031101510798
Classe d'article	04U

## Description

### Exécution:

**Lunettes de protection tendance pour soudeurs, offrant une parfaite perception des couleurs** grâce à l'oculaire teinté gris. Des **matières souples** au niveau du nez, du front et des oreilles garantissent l'absence de points de pression. Possibilité de réglage de la longueur et de l'inclinaison des **branches rembourrées**. Le revêtement uvex infrarouge procure un effet **antibuée sur la face intérieure** et une **résistance aux rayures sur la face extérieure**. Les traces de brûlure dues aux étincelles de soudage sont réduites au minimum. La nouvelle technologie de filtre **protège des rayons IR et UV** (éblouissement).

### Norme:

EN 166; EN 169

Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable

Revêtement des verres: Antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: UV400

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 5 W 1 FTKN

## Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Classe de protection filtre IR	5
Protection anti-UV	UV400

Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Identification des verres	5 W 1 FTKN
Série	i-vo
Identification de la monture	W 166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Type de produit	Lunettes de protection de soudeur