

uvex**Lunettes de protection correctrices uvex i-3 add, Dioptrie: 1.0****Données de commande**

N° commande	096570 1.0
GTIN	4031101554761
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Lunettes de protection modernes avec **correction dioptrique intégrée**. Soulagent les yeux, par ex. pendant la lecture, et les protègent simultanément des risques mécaniques. La technologie d'oculaire brevetée permet l'intégration de **deux zones progressives** dans le bas du verre sans en modifier la géométrie et, par conséquent, sans compromettre l'ajustement optimal des lunettes. Le revêtement uvex supravision excellence rend les verres **extrêmement résistants aux rayures** et assure un **effet antibuée durable**. Possibilité de **réglage variable de l'inclinaison des branches**. Correction de +1,0 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Livraison:

Avec étui à lunettes souple et chiffon microfibres.

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Dioptrie	1
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN

Fiche technique

Protection anti-UV	UV400
Série	i-3 add
Identification de la monture	W 166 FT CE 0196
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Type de produit	Lunettes de protection correctrices

Accessoires

Boîtes de rangement	096910
Étuis à lunettes Type	096930
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691