



## Jeu de feuilles calibrées, 10 pc. 50×300 mm, Acier C, Epaisseur: 0,4mm



### Données de commande

N° commande	478750 0,4
GTIN	2050001057488
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.

**Acier C** – Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, surface non revêtue (réf. 0,02 inoxydable).

#### Utilisation:

**Mise en place** d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

#### Livraison:

1 paquet de 10 feuilles.

### Description technique

Epaisseur	0,4 mm
Matériau	Acier C
Erreur admissible	±9 µm
Largeur feuille	50 mm
Longueur feuille	100 mm

Attribut des noms de produit	Acier C
Nombre de feuilles	10
Type de produit	Feuille calibrée