

**Toile abrasive (A) bleu, normal KK 24, 230×280 mm, Grain: 400****Données de commande**

N° commande	556800 400
GTIN	4018875000878
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Toile en coton tissé dense, robuste et **très souple** (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de **corindon normal (A)** liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. **Pas d'effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie.** Dimension des feuilles 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: tissu bleu, tissu abrasif économique** pour exigences normales.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).

Description technique

Grain	400
Degré de finesse	très fin
Référence fabricant	KK 24
Série	KK24
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur feuille abrasive	280 mm

Longueur feuille abrasive	230 mm
Attribut des noms de produit	230×280 mm
Type de produit	Toiles abrasives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau à poncer en acier	556950
Bloc à poncer en caoutchouc	557600