



## Presse Korpus, Serrage (a): 1000mm



### Données de commande

N° commande	860291 1000
GTIN	4008158040158
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Rail en acier étiré, galvanisé. Coulisseau à double protection antiglissement. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie. Boîtier en plastique renforcé de métal. Force de serrage jusqu'à **8000 N**.

- **Très grandes surfaces de serrage avec protections amovibles**
- **Surfaces d'appui en contact avec les pièces protégées, amovibles**
- **Le retournement de la base permet de passer de la fonction de serrage à celle d'écartement**
- **Poignée bimatière avec 6 pans creux (SW6) assurant une application aisée de la force de serrage**

#### Utilisation:

Le serre-joint agit autour, à l'arrière et sur les côtés des rails. Des zones de serrage impossibles à atteindre avec un serre-joint traditionnel deviennent ainsi accessibles. **Réversible sans outil** pour la fonction d'écartement.

#### Remarque(s):

**Produit succédant à 860290.**

### Description technique

Section du rail	29×9 mm
Porte-à-faux b	95 mm
Ecartement e	255 - 1130 mm
Serrage (a)	1000 mm
Poids	3,45 kg
Force serrage max.	8000 N
Type de produit	Presses