

SWISS TOOLS

Porte-outils pour barres d'alésage, PSC 80, Ø serrage D1: 12 mm



Données de commande

N° commande	318889 12
GTIN	2050001921840
Classe d'article	36D

Description

Utilisation:

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 98 mm

Ø ext. D: 36 mm

L₁: 68 mm

Description technique

Ø serrage D ₁	12 mm
Longueur de col cote A	98 mm
L ₁	68 mm
Ø ext. D	36 mm
Support	PSC 80
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

