

**Garant****Porte-outils pour barres d'alésage fendu, HSK-T 63, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	318831 16
GTIN	4045197905185
Classe d'article	31G

**Description****Exécution:**

**GARANT** - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

**Utilisation:**

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

**Description technique**

L <sub>1</sub>	79,05 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Longueur de col cote A	105 mm
Ø ext. D	45 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon