

Garant**eco Porte-outils diagonal, 45°, à gauche, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm****Données de commande**

N° commande	318859 25
GTIN	4045197893345
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT eco.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande. Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 **et** 25 mm.

Description technique

Déport pointes f	12,7 mm
Ø ext. D	94 mm
B	40 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Longueur de col cote A	110 mm
Support	PSC 63

Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils