

**Garant****Porte-outil longitudinal BMT eco, BMT: 60****Données de commande**

N° commande	319884 60
GTIN	4045197877345
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Description technique**

Machines adéquates	Mori NL, Mori NT
$h_1$	25 mm
$L_1$	94 mm
$b_2$	65 mm

L <sub>2</sub>	84 mm
x	70 mm
h <sub>2</sub>	70 mm
Type de produit	Porte-outils