

**Garant****Porte-outils transversal BMT Eco, BMT: 55/E****Données de commande**

N° commande	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT Eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

**Utilisation:**

Essentiellement pour le surfaçage et l'usinage intérieur.

**Description technique**

$L_2$	64 mm
$h_1$	20 mm
$b_2$	45 mm
x	95 mm

Machines adéquates	Emag VL, Emag VT
L <sub>1</sub>	64 mm
h <sub>2</sub>	91 mm
Type de produit	Porte-outils