

**Garant****Porte-outil transversal BMT eco, BMT: 68****Données de commande**

N° commande	319886 68
GTIN	4045197877420
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Convient aux porte-outils de tournage standard.

**Utilisation:**

Essentiellement pour le surfaçage et l'usinage intérieur.

**Description technique**

L <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	64 mm
Machines adéquates	Mazak: QT Smart, QT Compact

L <sub>2</sub>	68 mm
x	98 mm
h <sub>2</sub>	94 mm
Type de produit	Porte-outils