

**Tête de serrage lisse, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 82mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329950 82     |
| GTIN             | 2050001924896 |
| Classe d'article | 33H           |

**Description****Exécution:**

Modèle lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Description technique**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ø serrage          | 82 mm |
| Surface de serrage | lisse |
| Profil             | rond  |
| Dureté             | 60 HR |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Longueur L      | 59 mm             |
| Exécution       | Sans déport avant |
| Support         | SK 100            |
| Type de produit | Tête de serrage   |