

HAINBUCH**Tête de serrage avec rainures transversales, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 21 mm**

Données de commande

N° commande	329952 21
GTIN	2050001925145
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Description technique

Ø serrage	21 mm
Dureté	60 HR
Surface de serrage	Rainures transversales

Profil	rond
Longueur L	59 mm
Support	SK 100
Type de produit	Tête de serrage