

HAINBUCH**Tête de serrage avec rainures transversales, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 24mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329952 24 |
| GTIN | 2050001925176 |
| Classe d'article | 33H |

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------|------------------------|
| Ø serrage | 24 mm |
| Surface de serrage | Rainures transversales |
| Profil | rond |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Dureté | 60 HR |
| Longueur L | 59 mm |
| Support | SK 100 |
| Type de produit | Tête de serrage |