

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SK 100, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 38mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329954 38     |
| GTIN             | 2050001925312 |
| Classe d'article | 33H           |

## Description

**Exécution:**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**

## Description technique

|           |       |
|-----------|-------|
| Ø serrage | 38 mm |
| Dureté    | 60 HR |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Surface de serrage | Rainures transversales<br>et longitudinales |
| Profil             | rond  |
| Longueur L         | 59 mm                                       |
| Support            | SK 100                                      |
| Type de produit    | Tête de serrage                             |