



## Capteur de force forme plane, Plage de mesure: 0-60kN



### Données de commande

N° commande	479110 0-60
GTIN	2050001056467
Classe d'article	47F

### Description

#### Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre raccordé directement pour mesure de la force statique et quasi-statique. Boîtier et piston en acier spécial, manomètre en laiton pressé avec index mobile. Protection contre la pénétration de corps étrangers et contre les projections d'eau (IP43).

#### Avantage(s):

Garantie d'étanchéité de 5 ans en cas d'utilisation conforme.

#### Fonctionnement:

IP43: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Utilisation:

Dans la construction de machines-outils.

Convient particulièrement pour les **mesures sur des étaux**.

#### Livraison:

Avec afficheur, certificat de conformité et valise de transport.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 60 kN
Ø capteur de force	90 mm
Capteur de force surélevé	38 mm
Surface du piston	10 cm <sup>2</sup>
Valeur de graduation	2 kN
Température de fonctionnement	-10 - 50 °C
Erreur admissible	± 1,6 de la valeur finale de la plage de mesure (± 2,5 avec index mobile) %
Ø piston	50 mm
Indice de protection IP	IP 43
Méetrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Capteur de force