

3M**Jeu de Soft-Pads, 20 pièces Doux, 140×115×5 mm, Grain: 220****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 557545 220 |
| GTIN | 4046719201723 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Soft-Pad avec structure de mousse **répartissant la pression**. Revêtement corindon (A).
Revêtement sur 1 côté.

Avantage(s):

- **Elastique, pas de formation de plis.**
- **Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.**
- **Faible tendance à l'encrassement, lavables.**

Utilisation:

Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès, p. ex
préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.

Description technique

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Grain | 220 |
| Degré de finesse | superfine |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Largeur | 115 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Attribut des noms de produit | 140×115×5 mm |
| Nombre de blocs, tampons | 20 |
| Type de produit | Eponge à poncer |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |