

Garant**Barre d'alésage carbure, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L ₂	9,6 mm
Code ISO porte-outils	E10K SDQCR/L07
Longueur totale L	125 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	7 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500