

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	140 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Longueur de col L ₁	36 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A12L SDQCR/L07
Ø pré-perçage min. D _{min}	17 mm
Déport L ₃	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500