

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm**

## Données de commande

N° commande	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Classe d'article	21T

## Description technique

Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Longueur de col $L_1$	30 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	14 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Déport $L_3$	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	125 mm
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500