

Garant
Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Données de commande

N° commande	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Sous-plaquette	269005 12
Largeur fonctionnelle L ₄	13 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Longueur de tête L ₁	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Code ISO porte-outils	SSBCR/L 1616H09
Taille plaquette	9 mm
Taille de queue	16 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500