


**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Type: ST1400**

**Données de commande**

N° commande	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes à 2 arêtes.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,4 mm

Code ISO plaquette: LPGT 010210 ER-GM

Type: ST1400

Rayon d'angle: 1 mm

Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 1,2 mm

**Description technique**

Type	ST1400
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,2 mm
Code ISO plaquette	LPGT 010210 ER-GM
Rayon d'angle	1 mm
Nuance	PR1525

Type d'outils	Carbure
Avance $f_z$ par dent	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour fraisage