



Rallonge, 1/4", Longueur totale: 254mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 632400 254 |
| GTIN | 4018754103768 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120. Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d'assembler les pièces d'entraînement/adaptateurs «à l'aveugle».

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 632429

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Longueur totale | 254 mm |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce |
| Type de produit | Rallonge |