

## Garant

**Porte-outils à mortaiser, long Ø DS 25 mm, à partir de la largeur de rainure m: 8mm**



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 290350 8      |
| GTIN             | 4045197880963 |
| Classe d'article | 29K           |

### Description

#### Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

#### Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

### Description technique

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Convient pour largeur de rainure m | 8 mm     |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$       | 21,7 mm  |
| Long. utile $L_1$                  | 100 mm   |
| Vis                                | 290399 2 |
| Déport $L_3$                       | 11 mm    |
| Ø queue                            | 25 mm    |
| Porte-plaquettes Ø $D_1$           | 20 mm    |
| Arrosage interne                   | oui      |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Long. queue L <sub>s</sub> | 90 mm                               |
| Queue                      | Queue combinée                      |
| Type de produit            | Outil de rainurage et de mortaisage |

---

## Accessoires

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vis de fixation Type 2 | 290399 2 |
|------------------------|----------|