

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser standard Ø DS 25 mm, à partir de la largeur de rainure m: 4mm**

**Données de commande**

N° commande	290355 4
GTIN	4045197881106
Classe d'article	29K

**Description****Attention:**

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

**Remarque(s):**

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391– 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

**Description technique**

Long. utile L <sub>1</sub>	40 mm
Vis	290399 1
Convient pour largeur de rainure m	4 mm
Convient pour largeur de rainure m	5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	10,71 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	10,91 mm
Déport L <sub>3</sub>	5,35 mm
Ø queue	25 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	10 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue $L_s$	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

---

## Accessoires

Vis de fixation Type 1	290399 1
------------------------	----------