



Tournevis pour l'électronique 6 pans ESD, Hexagonal: 2mm



Données de commande

N° commande	627495 2
GTIN	7610733268474
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec **capuchon pivotant** (pour un positionnement aisé avec l'index et un travail de précision). **Zone de vissage rapide** de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et **zone de force** pour la transmission de couples plus élevés.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée.

Poignée en plastique antistatique, **compatible ESD**.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.

Description technique

Longueur lame	80 mm
Hexagonal	2 mm
Longueur totale	173 mm
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Capuchon pivotant	oui
Tête sphérique	non
Type de produit	Tournevis

