

**Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 25 mm × 50 m, Grain: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 557800 40 |
| GTIN | 4018875266458 |
| Classe d'article | 56V |

Description**Exécution:**

Support en coton épais avec un grain abrasif en **corindon normal (A)** avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.

Type **VSM KK 114 F**: tissu **brun, pour exigences très élevées**. Cette qualité est **particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole** et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Emballage à **lame d'arrachage intégrée**.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

Description technique

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Degré de finesse | grossier |
| Grain | 40 |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Largeur rouleau de rechange | 25 mm |
| Longueur rouleau de rechange | 50 m |
| Attribut des noms de produit | 25 mm × 50 m |
| Type de produit | Toiles abrasives |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | moyennement adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | moyennement adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |