



Endoscope vidéo sans sonde



Données de commande

N° commande	492924
GTIN	4045197565402
Classe d'article	42L

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5x), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l'eau et à la poussière. Carte mémoire SD, bloc d'alimentation (c.a. 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.

Sans sonde.

Description technique

Profondeur de champ au point	16 – 60 mm
Hauteur	38 mm
Largeur	118 mm
Résolution de l'écran	320x240 px
Poids	0,385 kg

Longueur	207 mm
Format d'image	JPEG / AVI (30 images/s)
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Endoscopes

Accessoires

Batterie lithium-ion	492926
Adaptateur secteur pour endoscopes	492958
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492938 2000