



## Pieds à coulisse à montre Jeu de 3 pièces



### Données de commande

N° commande	405509
GTIN	4067263132707
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Graduation chromée mate. Avec protection antichoc et crémaillère protégée. Montre de précision avec cadran pivotant et vis de blocage.

Lecture 1 mm sur le rail, 2/100 mm sur la montre.

#### Livraison:

3 × pieds à coulisse à montre 412416 réf. 150/02.

### Description technique

Erreur admissible	0,03 mm
Longueur de bec	40 mm
Tour	2 mm
Lecture (montre)	0,02 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 150 mm
Norme	DIN 862
Jauge de profondeur	Plate
Méetrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse à montre

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

### Accessoires

Pied à coulisse à montre Type 150/02	412416 150/02
--------------------------------------	---------------