


Garant**Roue de polissage (CER), Grain 120, Ø tête x largeur tête: 50X20mm****Données de commande**

N° commande	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.

Lamelles abrasives recouvertes de **grain de céramique (CER)**.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

Ø tête	50 mm
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	15300 min ⁻¹
Grain	120
Largeur tête	20 mm
Vitesse de rotation recommandée	9000 min ⁻¹

Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Grain 120
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		