

Mitutoyo**Projecteur de profil PV-5110 avec objectif****Données de commande**

N° commande	493535
GTIN	4946368669953
Classe d'article	44C

Description**Exécution:**

Projecteur de profil pour le contrôle précis de grandes pièces sous un éclairage diascopique et épiscopique. Appareil sur pied robuste pour une utilisation universelle dans le domaine de la fabrication et du contrôle.

- **Objectif standard 10x. Objectifs 5, 20, 50 et 100x disponibles sur demande. Distorsion maximale des objectifs: 0,2%.**
- **Ecran pivotant Ø effectif 508 mm.**
- **Affichage digital LED intégré pour mesures d'angle, commutation degrés / chiffres décimaux.**
- **Système d'éclairage télécentrique pour un éclairage uniforme du champ de visée et des mesures précises.**
- **Table de mesure massive avec coordonnées 380×250 mm, avec règles en verre intégrées.**
- **Garantit une bonne observation et une mesure aisée de longueurs, angles, courbes, rayons, pas, etc.**

Livraison:

Avec objectif 10x, table de mesure, éclairage halogène épiscopique et diascopique, affichage numérique, câble secteur.

Accessoire(s):

Afficheur numérique 499356, nettoyant d'arêtes 354788.

Remarque(s):

Autres accessoires spéciaux, tels que objectifs, support de centrage basculant, prisme horizontal, support, calques normalisés, détecteur d'arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, logiciel 2-D-Geopak, affichage digital ou capot de protection, disponibles sur demande.

Description technique

Ø écran	508 mm
Lecture	0,001 mm
Plage de mesure axe X	200 mm
Poids	180 kg
Plage de mesure axe des Y	100 mm
Largeur	1021 mm
Longueur	738 mm
Longueur table de mesure	380 mm
Largeur table de mesure	250 mm
Hauteur	1520 mm
Poids maximal des pièces	5 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Projecteurs de profil

Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2