

HOLEX**Sonde d'endoscope, flexible, Ø 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm****Données de commande**

N° commande	492940 2000
GTIN	4045197565426
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.

Qualité d'image très élevée avec 16,7 millions de couleurs.

Mode d'éclairage: bouton de commande permettant d'allumer/éteindre l'éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.

Mode LED latérales: en cas d'utilisation du miroir de sonde vissable, l'activation des LED latérales permet d'éliminer les réflexions parasites dans l'image.

Rotation de l'image: rotation à 90° dans le sens horaire à l'aide du bouton de commande. Angle d'ouverture d'image de 60,7°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Idéales pour l'inspection de zones difficiles d'accès, p. ex. **automobile:** moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. **Aéronautique:** réacteurs, turbines, systèmes de conduites. **Construction:** évaluation de l'état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasites. **Tuyauterie:** cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. **Systèmes hydrauliques:** vérins, fuites. **Chauffage-sanitaires-climatisation:** fours, cheminées, chauffe-

eau, installations de climatisation, égouts. **Lutte contre les nuisibles:** ruches, nids de guêpes, nids d'oiseaux, galeries d'insectes. **Police, douanes:** contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

Adapté(s) pour:

Tous les modèles d'endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

Livraison:

Miroir de sonde vissable 110°.

Accessoire(s):

Adaptateur 492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.

Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec Ø de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.

Sonde pour inspection de conduites:

- Ø tête: 28 mm
- Longueur de sonde: 22 m
- Angle d'ouverture d'image: 150°
- 8 LED puissantes.

Description technique

Longueur sonde	2000 mm
Indice de protection IP	IP 67
Résolution caméra	640×480 px
Ø sonde	5,5 mm
Attribut des noms de produit	Ø 5,5 mm
Type de produit	Sonde

Accessoires

Miroir de sonde pour Ø 5,5 mm Angle de visée 90 degré	492950 90
Bille de sonde pour Ø 5,5 mm	492952
Miroir de sonde pour Ø 5,5 mm Angle de visée 110 degré	492950 110
Miroir de sonde pour Ø 5,5 mm Angle de visée 70 degré	492950 70