

**HOLEX****Sonde d'endoscope, pliable, flexible, Ø 6 mm, Longueur sonde: 1000mm****Données de commande**

N° commande	492942 1000
GTIN	4045197565433
Classe d'article	42L

**Description****Exécution:**

Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.

Qualité d'image très élevée avec 16,7 millions de couleurs.

**Mode d'éclairage:** bouton de commande permettant d'allumer/éteindre l'éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.

**Mode LED latérales:** en cas d'utilisation du miroir de sonde vissable, l'activation des LED latérales permet d'éliminer les réflexions parasites dans l'image.

**Rotation de l'image:** rotation à 90° dans le sens horaire à l'aide du bouton de commande.

**Tête de sonde pliable:** sonde avec poignée et levier pour incliner la tête de la caméra dans deux directions (max. 2x 155°). En association avec le miroir de sonde fourni, il est ainsi possible d'inspecter une cavité par l'arrière par rapport au sens d'introduction de la sonde. Une fonction de verrouillage de la position d'inclinaison choisie permet un travail sans effort. Pointe de sonde avec gaine de protection métallique.

Angle d'ouverture d'image de 87,1°.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Idéales pour l'inspection de zones difficiles d'accès, p. ex. **automobile**: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. **Aéronautique**: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. **Construction**: évaluation de l'état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. **Tuyauterie**: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. **Systèmes hydrauliques**: vérins, fuites. **Chauffage-sanitaires-climatisation**: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. **Lutte contre les nuisibles**: ruches, nids de guêpes, nids d'oiseaux, galeries d'insectes. **Police, douanes**: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

#### Adapté(s) pour:

Tous les modèles d'endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

#### Livraison:

Miroir de sonde vissable 70°.

#### Accessoire(s):

Adaptateur 492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.

#### Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec  $\emptyset$  de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.

#### Sonde pour inspection de conduites:

- $\emptyset$  tête: 28 mm
- Longueur de sonde: 22 m
- Angle d'ouverture d'image: 150°
- 8 LED puissantes.

## Description technique

Longueur sonde	1000 mm
Indice de protection IP	IP 67
Résolution caméra	640×480 px
$\emptyset$ sonde	6 mm
Attribut des noms de produit	$\emptyset$ 6 mm
Type de produit	Sonde