

**RENISHAW****Styilet à bille rubis Longueur 10/11 mm, Ø bille D: 0,5mm****Données de commande**

N° commande	494220 0,5
GTIN	2050000973611
Classe d'article	49F

**Description****Exécution:**

Styilet à bille rubis avec raccord fileté M2

**Remarque(s):**

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

**Description technique**

Matière de la tige	Carbure
Ø bille D	0,5 mm
Ø corps (S)	0,4 mm
Poids	0,3 g
Longueur de travail effective	3 mm
Longueur L	10 mm
Raccord fileté	M2
Matériau pointe	Rubis
Type de produit	Palpeur

**Accessoires**

Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Rallonge de stylet Longueur 30 mm	494214 30
Kit de nettoyage de palpeurs	494240
Adaptateur Type M3/M2	494218 M3/M2
Rallonge de stylet Longueur 40 mm	494214 40
Rallonge de stylet Longueur 20 mm	494214 20
Rallonge de stylet Longueur 10 mm	494214 10